

**Szczęka gładka 3/5 powlekane, dla typu: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361144 100
GTIN	4045197849236
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:****Powierzchnia przyłożenia 3 mm.**

Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.

Powierzchnia przylegania 3 mm

**Zaleta:**

**Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.**

**Pasuje do :**

Szczęki nasadzone nr 361124 – 361127, nr 361133 i nr 361135.

szerokość szczęk b: 100 mm

wysokość szczęk h: 20 mm

długość szczęk l: 12 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

**Opis techniczny**

szerokość szczęk b	100 mm
długość szczęk l	12 mm
długość l <sub>1</sub>	9 mm
wysokość h <sub>1</sub>	17 mm

wysokość $h_2$	15 mm
wysokość szczęk $h$	20 mm
długość $l_2$	9 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2