

Mahr**Suwmiarka cyfrowa z okrągłym głębokościomierzem i wyjściem danych,
zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412728 150
GTIN	4059192002121
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

norma	ISO 13385
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	8,5 mm
Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	Ø 1,6
długość szczęk	40 mm

przełączalny odczyt	mm / cale
czas pracy	ok. 3 lat
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Nadajnik Typ S4E	498966 S4E
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2