

**Mitutoyo****Suwmiarka cyfrowa IP67 z ogniwem słonecznym, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412655 150
GTIN	4946368532899
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Suwmiarki cyfrowe z układem elektronicznym do pomiarów bezwzględnych i dużym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt. Odporne na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii 18000 h stałej pracy na jednej baterii (rozm. 300: 5000 h). Urządzenie włącza się automatycznie podczas obsługi i wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności.

z ogniwami słonecznymi, bez baterii wystarcza słabe oświetlenie (powyżej 60 luksów).

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

**Opis techniczny**

z głębokościomierzem	tak
automatyczne wyłączenie	tak
wymiar głębokości	płaskie

ogniwa słoneczne	tak
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
norma	DIN 862
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	zasilanie solarne
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
---	--------