

**Suwmiarki zegarowe, Typ: 150/01****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Skala chromowana na matowo. Z zabezpieczeniem przed uderzeniem i ochroną zębarki. Precyzyjny czujnik zegarowy, obrotowy cyferblat ze śrubą ustalającą. Podziałka mm na prowadnicy szynowej, podziałka 1/100 mm na skali okrągłej.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
1 obrót wskazówki	1 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
odczyt (na skali okrągłej)	0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 4,8×1,7
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

tabela gwintów	Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu	Suwmiarka zegarowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200