

**Garant****Wiertła z HSS/E do głębokich otworów, bez powłoki, Ø DC h8: 8,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116061 8,2
GTIN	4045197026958
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Znacznie **wzmocniony rdzeń**, bez wzniosu. Ostrze precyzyjnie zaszlifowane.

Ze **specjalnie ukształtowanymi rowkami**. Dobry do głębokich otworów do 10×D i materiałów o krytycznym tworzeniu wiórów.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

**wskazówka:**

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 96,7 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 109 mm

długość całkowita L: 165 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8,2 mm

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	8,2 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,

Długość rowków wiórowych $L_c$	109 mm
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8,2 mm
długość całkowita L	165 mm
norma	DIN 340
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	96,7 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
typ	FS
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte