

 Mahr**Suwmiarki cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412729 150
GTIN	4059192002145
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lat. Funkcja Reference-Lock zapobiega błędnym pomiarom, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
wymiar głębokości	płaskie
Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	8,5 mm
norma	DIN 862
czas pracy	ok. 3 lat
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Aksesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Nadajnik typ S4E	498966 S4E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975