

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412729 200    |
| GTIN             | 4059192002169 |
| Klasa artykułu   | 43A           |

**Opis****Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lat. Funkcja Reference-Lock zapobiega błędnym pomiarom, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 498940.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

**Opis techniczny**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| przełączalny odczyt              | mm / cale                  |
| z głębokościomierzem             | tak                        |
| wymiar głębokości                | płaskie                    |
| norma                            | DIN 862                    |
| Kalibracja                       | A1                         |
| długość szczęk                   | 50 mm                      |
| czas pracy                       | ok. 3 lat                  |
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 8,5 mm                     |
| odczyt                           | 0,01 mm                    |
| odczyt                           | 0,0005 cal                 |
| granica błędu                    | 0,03 mm                    |
| zakres pomiarowy                 | 0 - 200 mm                 |
| zapisywanie wartości pomiaru     | System MAHR Reference-Lock |
| z bateriami / akumulatorkami     | 081560 CR2032              |
| liczba baterii                   | 1                          |
| złącze                           | Interfejs RS232C           |
| złącze                           | Złącze USB                 |
| złącze                           | Złącze Digimatic           |
| Technika pomiarowa               | cyfrowy                    |
| materiał                         | Stal stopowa, INOX         |
| wszystkie części                 | hartowane                  |
| Opakowanie                       | sztynny pojemnik           |

## Usługi

|   |            |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm       | 011030 200 |
| Znakowanie opis laserowy  | 018940     |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 011050 200 |

## Aksesoria

|   |               |
|---|---------------|
| Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2               | 498940 D2     |
| Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2             | 498940 USB2   |
| Nadajnik typ S4E  | 498966 S4E    |
| Odbiornik / interfejs klawiatury USB                              | 498965        |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2               | 498940 R2     |
| Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB               | 498975        |