

## Mitutoyo

### Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	412637 150
GTIN	4946368667775
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny układ pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zapewnia zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem.

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

##### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

#### Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
czas pracy	20000 h
wymiar głębokości	Ø 1,9
odczyt	0,01 mm

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	indukcyjna metoda elektromagnetyczna
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B