



Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412716 150
GTIN	4059192002084
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Z okrągłym głębokościomierzem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	Ø 1,6
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
czas pracy	ok. 3 lat
norma	ISO 13385
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm

odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------