

HOLEX®**Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 7,9 cale lub mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114030 7,9
GTIN	4045197851024
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

wskazówka:**Następca produktu nr 114050 i 114160.**

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem Ø 12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 75 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 117 mm

Ø chwytu: 7,9 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	117 mm
Ø chwytu D_s	7,9 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	7,9 mm
norma	DIN 338

Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	63,15 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Długość rowków wiórowych L _c	75 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Aksesoria

Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, do uzupełniania Typ 6-10	115055 6-10
Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, do uzupełniania Typ 2-10	115055 2-10
Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, w kasecie Typ 6-10	115050 6-10
Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, w kasecie Typ 2-10	115050 2-10