

Mahr**Statyw pomiarowy ST-G do chropowatościomierzy z płytą granitową, Typ: PST-G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	498857 PST-G
GTIN	4059192061470
Klasa artykułu	43C

Opis**Wykonanie:**

Statyw pomiarowy ST-G, płyta granitowa z rowkiem teowym 10 mm w osi.

Pasuje do:

Chropowatościomierz 499021 wielk. ST2; 499022 wielk. ST2, nr 498835 wielk. PS10, nr 499001 wielk. M300, nr 499002 wielk. M310; 499003 wielk. M310, nr 499041 wielk. M400.

Wyp. dodatkowe:

Stolik krzyżowy CT120 na zamówienie.

Uchwyt nr 499035 do pryzmy ręcznej PS10; M310 oraz GARANT ST2.

Uchwyt nr 499012 do mechanizmu posuwu M300.

Uchwyt nr 499046 do mechanizmu posuwu M400.

Uchwyt nr 499013 do chropowatościomierza PS10; M310 oraz GARANT ST2.

Opis techniczny

długość podstawy	500 mm
szerokość podstawy	300 mm

zakres regulacji wysokości prowadnicy

300 mm

Rodzaj produktu

Stojak pomiarowy