

**3M****Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w  $\mu\text{m}$ : D25**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	559150 D25
GTIN	2050001661470
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

**Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa**, połączona przez warstwę niklu. **Prawie nieograniczona trwałość!**

### Zastosowanie:

**Do ostrzenia i obciągania** narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybko tnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. **Nie nadają się do piłowania.**

<B>gatunek 3M, nieco cieńsza warstwa diamentu. </B> Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

### wskazówka:

**Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.**

długość: 100 mm

szerokość: 25 mm

wysokość: 10 mm

ziarnistość: drobne

## Opis techniczny

ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	Diament
oznaczenie ziarnistości	D
długość	100 mm

szerokość	25 mm
wysokość	10 mm
Opakowanie	Skórzane etui