

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: F0618****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540200 F0618
GTIN	4045197155085
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt - łukowy łagodny** (RBF).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łuk łagodny

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
długość całkowita	50 mm
opis kształtu	Łuk łagodny

Kształt	F0618
długość główki L ₁	18 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe