

Garant**Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Ø główki: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552500 8
GTIN	4045197157010
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do **węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)**

Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: walec

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 8 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

opis kształtu	walec
Ø główki	8 mm
długość główki L ₁	8 mm
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe