

**Garant****Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126, CBN, Ø główki: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552550 10
GTIN	4045197157126
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką CBN**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do **wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych**.

**Zalecane prędkości obwodowe:** CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

**wskazówka:**

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: CBN

opis kształtu: walec

Ø główki: 10 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 8 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø główki	10 mm
opis kształtu	walec
długość główki L <sub>1</sub>	8 mm
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie ziarnistości	CBN
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe