

Garant**Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Kształt: G0307****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552700 G0307
GTIN	4045197157249
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe).

Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D
opis kształtu: łukowy ostry
Ø główki: 3 mm
długość główki L₁: 7 mm
długość całkowita: 50 mm
Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

Ø główki	3 mm
opis kształtu	łukowy ostry
długość całkowita	50 mm
długość główki L ₁	7 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe