


**Garant****Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Ø główki: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552500 12
GTIN	4045197157034
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do **węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)**

**Zalecana prędkość obwodowa:** diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

**wskazówka:**

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: walec

Ø główki: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 8 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	8 mm
Ø główki	12 mm
długość całkowita	60 mm
opis kształtu	walec
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	diamant
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe