

**Korpusy kapturków ściernych, Ø główki, długość główki: 1319C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553100 1319C
GTIN	4045197330536
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Kapturki bez szwów, nasadzone na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

**Szczelinowy, elastyczny walec gumowy** ze stalowym trzpieniem.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

**Pasuje do :**

Kapturki ścierne nr 553035–553056.

Ø chwytu: 3 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

długość główki	19 mm
Ø główki	13 mm
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	3 mm

