

**Garant****Trzpienie polerskie filcowe, Ø chwytu 6 mm, Typ: 171****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552200 171
GTIN	4045197240071
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo trwałe filcowe trzpienie polerskie, wykonane **ze średnio twardego filcu o szczególnie stabilnym kształcie.**

**Zastosowanie:**

Do polerowania wstępnego i na wysoki połysk wstępnie oszlifowanych powierzchni wymagających dokładnego kształtu geometrycznego.

**wskazówka:**

Filcowe trzpienie muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 –10 m/s.

Ø główki: 25 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Ø główki	25 mm
Ø chwytu	6 mm

Rodzaj produktu

Trzpień polerski