



Ściernice do obróbki zgrubnej Basic* „2 w 1”, Ø tarczy×szerokość tarczy: 115X6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice do szlifowania zgrubnego płaszczyzn i krawędzi ze **stali INOX i stali węglowej**.

Specyfikacja: A30-BF.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	6 mm

maksymalna prędkość obrotowa	13300 min ⁻¹
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	A
specyfikacja	A30-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s