

**TCMT 110208, Gatunki: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110208 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,5 mm
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia