

**CCMT 060204 Wiper, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	WP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia