

**CCMT 060204 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 060204 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	WP
Gatunek	CA515
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia