

**DCMX 070204 Wiper, Gatunki: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	WP
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia