



DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: CA515



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMX 11T304 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	WP

Gatunek	CA515
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 11T304-
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia