


HOLEX®

**Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 60 średnio zgrubne, Ø
tulei x szerokość tulei: 15X30 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553710 15X30
GTIN	4045197240293
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

ziarnistość	60
szerokość tulei	30 mm

Ø tulei	15 mm
ziarnistość	średnie
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 15X30 mm	553600 15X30
---	--------------