



Pokrętko nastawne, Typ: 1.1/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Klasa artykułu	12L

Opis

Wykonanie:

Szczęki zaciskowe hartowane. Uchwyty stalowe cynkowane. W razie braku pola manewru, jeden uchwyt odkręcany.

dostosowane **do normalnego** użytkowania:

korpus - ciśnieniowy odlew cynkowy.

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 7,5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M12

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 9,5 mm
zakres mocowania □	2 - 7,5 mm
długość całkowita	175 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M12
norma	DIN 1814