


HOLEX®

Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 60 średnio zgrubne, Ø tulei x szerokość tulei: 30X20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553710 30X20
GTIN	4045197240316
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

Ø tulei	30 mm
ziarnistość	60

szerokość tulei	20 mm
ziarnistość	średnie
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 30X20 mm	553600 30X20
---	--------------