

HOLEX®

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm, Ø główki×długość główki: 60X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 6500 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	9500 min ⁻¹
długość główki	30 mm
minimalna prędkość obrotowa	6500 min ⁻¹
Ø główki	60 mm
opis kształtu	walcowy
Ø chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

