


**HOLEX®****ściernice wachlarzowe (A), ziarno 80 średnie, Ø tulei×szerokość tulei: 45X30 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553720 45X30
GTIN	4045197240392
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

**korund zwykły (A).**

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

### Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.  
oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

szerokość tulei	30 mm
ziarnistość	80

Ø tulei	45 mm
ziarnistość	średni
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 45X30 mm	553600 45X30
---	--------------