

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 16X5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M1 – M2,6

gwint metryczny drobnozwojowy: M1x0,2 – M2,6x0,35

gwint UNC: Nr 1 – Nr 4

gwint UNF: Nr 0 – Nr 4

gwint Whitwortha: 1/16" – 3/32"

długość całkowita: 160 mm

Opis techniczny

gwint metryczny	M1 – M2,6
do \varnothing narzynki	16 mm
wysokość	5 mm
długość całkowita	160 mm
gwint Whitwortha	1/16" – 3/32"
gwint UNF	Nr 0 – Nr 4
gwint UNC	Nr 1 – Nr 4
gwint metryczny drobnozwojowy	M1x0,2 – M2,6x0,35

norma

EN 22568