

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 20X5 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M3 – M4

gwint metryczny drobnozwojowy: M3x0,25 – M6x0,5

gwint UNC: Nr 5

gwint UNF: Nr 5 – Nr 6

gwint Whitwortha: 1/8" – 5/32"

długość całkowita: 175 mm

**Opis techniczny**

gwint Whitwortha	1/8" – 5/32"
gwint UNC	Nr 5
gwint metryczny	M3 – M4
gwint metryczny drobnozwojowy	M3x0,25 – M6x0,5
do $\varnothing$ narzynki	20 mm
wysokość	5 mm
długość całkowita	175 mm
gwint UNF	Nr 5 – Nr 6

norma

EN 22568