

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 20X7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.
norma: EN 22568

gwint metryczny: M4,5 – M6

gwint metryczny drobnozwojowy: M5x0,75 – M6x0,75

gwint UNC: nr 6 – 1/4"

gwint UNF: Nr 8 – 1/4"

gwint Whitwortha: 3/16" – 1/4"

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

gwint metryczny drobnozwojowy	M5x0,75 – M6x0,75
wysokość	7 mm
do \varnothing narzynki	20 mm
długość całkowita	175 mm
gwint Whitwortha	3/16" – 1/4"
gwint metryczny	M4,5 – M6
gwint UNF	Nr 8 – 1/4"
gwint UNC	nr 6 – 1/4"

norma

EN 22568