

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 25X9 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M7 – M9

gwint metryczny drobnozwojowy: M7x0,5 – M9x1

gwint UNC: 5/16"

gwint UNF: 5/16"

gwint Whitwortha: 5/16"

długość całkowita: 210 mm

**Opis techniczny**

gwint metryczny drobnozwojowy	M7x0,5 – M9x1
wysokość	9 mm
gwint Whitwortha	5/16"
gwint UNC	5/16"
gwint metryczny	M7 – M9
do $\varnothing$ narzynki	25 mm
gwint UNF	5/16"
długość całkowita	210 mm

norma

EN 22568