

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 25,4X9,5 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M2 – M12

gwint metryczny drobnozwojowy: M4 – M10

gwint UNC: Nr 3 – 7/16"

gwint UNF: Nr 3 – 7/16"

gwint Whitwortha: 5/16" – 1/8"

gwint rurowy Whitwortha: G1/8"

**Opis techniczny**

gwint UNF	Nr 3 – 7/16"
do $\varnothing$ narzynki	25,4 mm
długość całkowita	210 mm
gwint metryczny	M2 – M12
wysokość	9,5 mm
gwint rurowy Whitwortha	G1/8"
gwint Whitwortha	5/16" – 1/8"
gwint metryczny drobnozwojowy	M4 – M10

gwint UNC

Nr 3 – 7/16"

norma

EN 22568