

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 30X11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M10 – M11

gwint metryczny drobnozwojowy: M10x0,75 – M11x1

gwint UNC: 3/8" – 7/16"

gwint UNF: 3/8" – 7/16"

gwint Whitwortha: 3/8" – 7/16"

gwint rurowy Whitwortha: G1/8"

Opis techniczny

gwint metryczny	M10 – M11
długość całkowita	260 mm
gwint UNF	3/8" – 7/16"
wysokość	11 mm
gwint UNC	3/8" – 7/16"
gwint metryczny drobnozwojowy	M10x0,75 – M11x1
gwint Whitwortha	3/8" – 7/16"
do \varnothing narzynki	30 mm

gwint rurowy Whitwortha

G1/8"

norma

EN 22568