

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 38X10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.  
norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M12x1 – M15x1

gwint UNF: 1/2" – 9/16"

gwint rurowy Whitwortha: G1/4"

długość całkowita: 310 mm

**Opis techniczny**

do $\varnothing$ narzynki	38 mm
długość całkowita	310 mm
gwint UNF	1/2" – 9/16"
gwint rurowy Whitwortha	G1/4"
gwint metryczny drobnozwojowy	M12x1 – M15x1
wysokość	10 mm
norma	EN 22568

