

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 38,1X12,7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M8 – M20

gwint metryczny drobnozwojowy: M10 – M14

gwint UNC: 7/16" – 3/4"

gwint UNF: 7/16" – 3/4"

gwint Whitwortha: 1.1/2"

gwint rurowy Whitwortha: G1/16" – G1/4"

Opis techniczny

gwint UNF	7/16" – 3/4"
gwint Whitwortha	1.1/2"
gwint rurowy Whitwortha	G1/16" – G1/4"
do \varnothing narzynki	38,1 mm
gwint metryczny	M8 – M20
gwint UNC	7/16" – 3/4"
gwint metryczny drobnozwojowy	M10 – M14
długość całkowita	310 mm

wysokość	12,7 mm
norma	EN 22568