

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 45X14 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.
norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M16x1 – M20x2

gwint UNF: 5/8" – 3/4"

gwint rurowy Whitwortha: G3/8" – G1/2"

długość całkowita: 440 mm

Opis techniczny

gwint metryczny drobnozwojowy	M16x1 – M20x2
gwint rurowy Whitwortha	G3/8" – G1/2"
do \varnothing narzynki	45 mm
długość całkowita	440 mm
gwint UNF	5/8" – 3/4"
wysokość	14 mm
norma	EN 22568

