


HOLEX®

**Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 40 zgrubne, Ø tulei×szerokość tulei:
15X30 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553700 15X30
GTIN	4045197240231
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpienie tulejek z materiału ściernego nr 553830.
oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

ziarnistość	40
Ø tulei	15 mm

szerokość tulei	30 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 15X30 mm	553600 15X30
---	--------------