

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 45X18 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.
norma: EN 22568

gwint metryczny: M16 – M20

gwint UNC: 5/8" – 3/4"

gwint Whitwortha: 5/8" – 3/4"

długość całkowita: 440 mm

Opis techniczny

gwint Whitwortha	5/8" – 3/4"
wysokość	18 mm
gwint metryczny	M16 – M20
gwint UNC	5/8" – 3/4"
długość całkowita	440 mm
do \varnothing narzynki	45 mm
norma	EN 22568

