

**HOLEX®**
**Uchwyt do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 50,8X15,9 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M18 – M27

gwint metryczny drobnozwojowy: M20 – M28

gwint UNC: 5/8" – 1"

gwint UNF: 5/8" – 1"

gwint Whitwortha: 2"

gwint rurowy Whitwortha: G3/8" – G1/2"

**Opis techniczny**

długość całkowita	495 mm
gwint UNC	5/8" – 1"
gwint rurowy Whitwortha	G3/8" – G1/2"
gwint metryczny drobnozwojowy	M20 – M28
gwint UNF	5/8" – 1"
wysokość	15,9 mm
do $\varnothing$ narzynki	50,8 mm
gwint Whitwortha	2"

gwint metryczny

M18 – M27

norma

EN 22568