

HOLEX®
Uchwyt do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 55X16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.
norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M22x1 – M25x1,5

gwint UNF: 7/8" – 1"

gwint rurowy Whitwortha: G5/8" – G3/4"

długość całkowita: 495 mm

Opis techniczny

długość całkowita	495 mm
gwint metryczny drobnozwojowy	M22x1 – M25x1,5
gwint rurowy Whitwortha	G5/8" – G3/4"
gwint UNF	7/8" – 1"
wysokość	16 mm
do \varnothing narzynki	55 mm
norma	EN 22568

