

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 55X22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M22 – M24

gwint UNC: 7/8" – 1"

gwint Whitwortha: 7/8" – 1"

długość całkowita: 495 mm

**Opis techniczny**

gwint UNC	7/8" – 1"
długość całkowita	495 mm
gwint Whitwortha	7/8" – 1"
wysokość	22 mm
do $\varnothing$ narzynki	55 mm
gwint metryczny	M22 – M24
norma	EN 22568

