

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 65X18 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.
norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M27x1,5 – M36x2

gwint UNF: 1.1/8" – 1.3/8"

gwint rurowy Whitwortha: G7/8" – G1"

długość całkowita: 630 mm

Opis techniczny

długość całkowita	630 mm
gwint rurowy Whitwortha	G7/8–G1 cal
wysokość	18 mm
do \varnothing narzynki	65 mm
gwint metryczny drobnozwojowy	M27x1,5 – M36x2
gwint UNF	1.1/8–1.3/8 cal
norma	EN 22568

