

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 65X25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M27 – M36

gwint metryczny drobnozwojowy: M30x3 – M36x3

gwint UNC: 1.1/8" – 1.3/8"

gwint Whitwortha: 1.1/8" – 1.3/8"

długość całkowita: 630 mm

**Opis techniczny**

gwint Whitwortha	1.1/8" – 1.3/8"
do $\varnothing$ narzynki	65 mm
gwint metryczny drobnozwojowy	M30x3 – M36x3
gwint UNC	1.1/8" – 1.3/8"
gwint metryczny	M27 – M36
długość całkowita	630 mm
wysokość	25 mm
norma	EN 22568

