

**HOLEX®**
**Uchwyty do narzynek, do narzynek o  $\varnothing$  x wys.: 75X20 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Klasa artykułu	12L

**Opis**
**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

**Zastosowanie:**

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.  
norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M38x1 – M42x2

gwint UNF: 1.1/2"

gwint rurowy Whitwortha: G1.1/8" – G1.1/4"

długość całkowita: 700 mm

**Opis techniczny**

do $\varnothing$ narzynki	75 mm
gwint UNF	1.1/2"
gwint metryczny drobnozwojowy	M38x1 – M42x2
długość całkowita	700 mm
gwint rurowy Whitwortha	G1.1/8" – G1.1/4"
wysokość	20 mm
norma	EN 22568

