

HOLEX®
Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 75X30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Klasa artykułu	12L

Opis
Wykonanie:

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny: M39 – M42

gwint metryczny drobnozwojowy: M39x3 – M42x3

gwint UNC: 1.1/2"

gwint Whitwortha: 1.1/2" – 1.5/8"

długość całkowita: 700 mm

Opis techniczny

gwint UNC	1.1/2"
gwint metryczny drobnozwojowy	M39x3 – M42x3
do \varnothing narzynki	75 mm
gwint Whitwortha	1.1/2" – 1.5/8"
gwint metryczny	M39 – M42
długość całkowita	700 mm
wysokość	30 mm
norma	EN 22568

