

HOLEX®**Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 90X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Klasa artykułu	12L

Opis**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M45x1,5 – M52x2

gwint rurowy Whitwortha: G1.3/8" – G1.3/4"

długość całkowita: 900 mm

Opis techniczny

gwint rurowy Whitwortha	G1.3/8" – G1.3/4"
długość całkowita	900 mm
gwint metryczny drobnozwojowy	M45x1,5 – M52x2
wysokość	22 mm
do \varnothing narzynki	90 mm
norma	EN 22568