

HOLEX®**Uchwyty do narzynek, do narzynek o \varnothing x wys.: 105X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Klasa artykułu	12L

Opis**Wykonanie:**

Rękojeści stalowe ocynkowane i odkręcane. Z 5 wkrętami mocującymi narzynkę. **Do wielkości 65x25** z ciśnieniowego odlewu cynkowego, **od wielk. 75x20** stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

norma: EN 22568

gwint metryczny drobnozwojowy: M55x2 – M65x2

gwint rurowy Whitwortha: G2" – G2.1/4"

długość całkowita: 930 mm

Opis techniczny

długość całkowita	930 mm
wysokość	22 mm
do \varnothing narzynki	105 mm
gwint metryczny drobnozwojowy	M55x2 – M65x2
gwint rurowy Whitwortha	G2" – G2.1/4"
norma	EN 22568